




ZAX007



Eingrabsockel, KVS, Bausatz, Größe 2, 900 mm

Profiliertes Eingrabsockel im Rippendesign, mit Befestigungsschiene aus Winkelstahl 40 x 40 x 3 mm für Bügelschellen als Zugentlastung für Kabel. Seitlich vorgestanzte Öffnung von innen verschließbare, bei Öffnung ist eine Abdeckung d = 55 mm (Zubehör) einzubauen. Zur Betauungsvermeidung ist der Sockel bis zur Höhe der Kabelbefestigungsschiene innen mit Sockelfüller aufzufüllen. Zur Standfestigkeit ist ein Bodenrost empfohlen.

Technische Merkmale

Höhe installiertes Produkt	900 mm
Breite installiertes Produkt	1110 mm
Tiefe installiertes Produkt	315 mm
Montageart	teilversenkt
Anzahl der Türen	2