



Bodenaufbausockel, KVS, Größe 2, Höhe: 250 mm

Profiliertes Bodenaufbausockel im Rippendesign. Sockel ist je nach Untergrund fest zu verbinden. Seitlich vorgestanzte Öffnung von innen verschließbare, bei Öffnung ist eine Abdeckung d = 55 mm (Zubehör) einzubauen.

Technische Merkmale

Höhe installiertes Produkt	250 mm
Breite installiertes Produkt	1110 mm
Tiefe installiertes Produkt	315 mm
Montageart	teilversenkt
Anzahl der Türen	2
Oberfläche	pulverbeschichtet

ZAX016