



Festplatzsockel, KVS, Größe 2, für Bodenaufbau, mit 9 Kabeleinführungen

Profiliertes Festplatzsockel für Bodenaufbau im Rippendesign. Sockel ist je nach Untergrund fest zu verbinden. Mit Steckschiebern und Abdeckungen sowie C-Profilschiene für Bügelschellen als Zugentlastung für Kabel. Seitlich vorgestanzte Öffnung von innen verschließbare, bei Öffnung ist eine Abdeckung d = 55 mm (Zubehör) einzubauen.

Technische Merkmale

ZAX022F

Montageart	teilversenkt
Anzahl der Türen	2
Mit Leitungseinführung	ja