



ZAX030



#### **Eingrabsockel, KVS, erhöht, Bausatz, Größe 0, 1125 mm**

Profiliertes Eingrabsockel im Rippendesign, mit Befestigungsschiene aus Winkelstahl 40 x 40 x 3 mm für Bügelschellen als Zugentlastung für Kabel. Seitlich vorgestanzte Öffnung von innen verschließbare, bei Öffnung ist eine Abdeckung d = 55 mm (Zubehör) einzubauen. Zur Betauungsvermeidung ist der Sockel bis zur Höhe der Kabelbefestigungsschiene innen mit Sockelfüller aufzufüllen. Zur Standfestigkeit ist ein Bodenrost empfohlen.

---

#### **Technische Merkmale**

---

Höhe installiertes Produkt	1125 mm
Breite installiertes Produkt	585 mm
Tiefe installiertes Produkt	315 mm
Montageart	teilversenkt
Anzahl der Türen	1