



ZB011T

**Anschlusssockel, univers, IP44, Schutzklasse I, 500x300x205mm (HxBxT), 36PLE**

**Technische Merkmale**

**Abmessungen**

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| Höhe                     | 500 mm |
| Breite                   | 300 mm |
| Tiefe                    | 205 mm |
| Materialdicke Seitenwand | 1 mm   |

**Sicherheit**

|                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| Schutzart IP      | IP44            |
| Schutzklasse      | Schutzklasse I  |
| Schließungstyp    | 4-Kant, Schlitz |
| Stoßfestigkeit IK | IK09            |

**Ausstattung**

|   |   |
|---|---|
| Anzahl Felder                           | 1 |
| Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten | 2 |
| Anzahl Reihen                           | 4 |

**Installation, Montage**

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Montage auf               | Aufputz |
| Geeignet für Außenbereich | Nein    |

**Werkstoff**

|            |                   |
|------------|-------------------|
| Farbe      | Reinweiß          |
| RAL Nummer | 9010              |
| Oberfläche | Pulverbeschichtet |
| Werkstoff  | Stahl             |

**Abdeckung, Tür**

|                              |      |
|------------------------------|------|
| Anzahl Schranktüren          | 1    |
| Anzahl der Schlösser         | 0    |
| Mit transparentem Deckel/Tür | Nein |

**Elektrischer Strom**

|           |       |
|-----------|-------|
| Nennstrom | 250 A |
|-----------|-------|

**Spannung**

|              |             |
|--------------|-------------|
| Nennspannung | 230 - 400 V |
|--------------|-------------|