



ZB011W

Sockelschrank, universZ, 500x300x205mm, Schutzklassell, IP54, 36 Platzeinheiten

Technische Merkmale

Abmessungen

Höhe	500 mm
Breite	300 mm
Tiefe	205 mm
Materialdicke Seitenwand	1 mm

Sicherheit

Schutzart IP	IP54
Schutzklasse	Schutzklasse II
Schließungstyp	4-Kant, Schlitz

Ausstattung

Anzahl Felder	1
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten	4
Anzahl Reihen	3

Installation, Montage

Montage auf	Aufputz
Geeignet für Außenbereich	Nein

Werkstoff

Farbe	Reinweiß
RAL Nummer	9010
Oberfläche	Pulverbeschichtet
Werkstoff	Stahl

Abdeckung, Tür

Anzahl Schranktüren	1
Anzahl der Schlösser	1
Mit transparentem Deckel/Tür	Nein

Elektrischer Strom

Nennstrom	0
-----------	---

Spannung

Nennspannung	230 - 400 V
--------------	-------------