



ZB012W

Sockelschrank, universZ, 500x550x205mm, Schutzklassell, IP54, 72 Platzeinheiten

Technische Merkmale

Abmessungen

Höhe	500 mm
Breite	550 mm
Tiefe	205 mm
Materialdicke Seitenwand	1 mm

Sicherheit

Schutzart IP	IP54
Schutzklasse	Schutzklasse II
Schließungstyp	4-Kant, Schlitz

Ausstattung

Anzahl Felder	2
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten	6
Anzahl Reihen	8

Installation, Montage

Montage auf	Aufputz
Geeignet für Außenbereich	Nein

Werkstoff

Farbe	Reinweiß
RAL Nummer	9010
Oberfläche	Pulverbeschichtet
Werkstoff	Stahl

Abdeckung, Tür

Anzahl Schranktüren	1
Anzahl der Schlösser	1
Mit transparentem Deckel/Tür	Nein

Elektrischer Strom

Nennstrom	0
-----------	---

Spannung

Nennspannung	230 - 400 V
--------------	-------------