

230 - 400 V



ZB015W

## Sockelschrank, universZ, 500x1300x205mm, SchutzklasseII, IP54, 180Platzeinheiten

## **Technische Merkmale**

Abmessungen	
Höhe	500 mm
Breite	1300 mm
Tiefe	205 mm
Materialdicke Seitenwand	1 mm
Sicherheit	
Schutzart IP	IP54
Schutzklasse	Schutzklasse II
Schließungstyp	4-Kant, Schlitz
Ausstattung	
Anzahl Felder	5
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten	12
Anzahl Reihen	15
Installation, Montage	
Montage auf	Aufputz
Geeignet für Außenbereich	Nein
Werkstoff	
Farbe	Reinweiß
RAL Nummer	9010
Oberfläche	Pulverbeschichtet
Werkstoff	Stahl
Abdeckung, Tür	
Anzahl Schranktüren	2
Anzahl der Schlösser	1
Mit transparentem Deckel/Tür	Nein
Elektrischer Strom	
Nennstrom	0
Spannung	

Nennspannung