



ZB015W

Sockelschrank, universZ, 500x1300x205mm, Schutzklasse II, IP54, 180 Platzeinheiten

Technische Merkmale

Abmessungen

Höhe	500 mm
Breite	1300 mm
Tiefe	205 mm
Materialdicke Seitenwand	1 mm

Sicherheit

Schutzart IP	IP54
Schutzklasse	Schutzklasse II
Schließungstyp	4-Kant, Schlitz

Ausstattung

Anzahl Felder	5
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten	12
Anzahl Reihen	15

Installation, Montage

Montage auf	Aufputz
Geeignet für Außenbereich	Nein

Werkstoff

Farbe	Reinweiß
RAL Nummer	9010
Oberfläche	Pulverbeschichtet
Werkstoff	Stahl

Abdeckung, Tür

Anzahl Schranktüren	2
Anzahl der Schlösser	1
Mit transparentem Deckel/Tür	Nein

Elektrischer Strom

Nennstrom	0
-----------	---

Spannung

Nennspannung	230 - 400 V
--------------	-------------