



ZB32ET215A



Komplettschrank, 1ZP/Res./VF-5rh-APZ,eHZ,1100x550x160mm,IP44,SKII,2-feld

Technische Merkmale

Abmessungen

Höhe	1100 mm
Breite	550 mm
Tiefe	160 mm
Breite/Dicke Sammelschiene	5 - 5 mm
Höhe Sammelschiene	12 mm

Ausstattung

Anzahl Felder	2
Anzahl Zählerplätze <=63 A	1
Anzahl Zählerplätze >=80 A	0
Anzahl der Leerplätze	1
Anzahl Zählerfeld (Einbausatz)	1
Anzahl 3-Punkt-Aufnahmen für SG/TRE	0
Anzahl Reihen	5
Anzahl Sammelschienenenddurchführungen	2

Sicherheit

Schutzart IP	IP44
Schutzklasse	Schutzklasse II

Konnektivität.

Montageart	Aufputz
------------	---------

Abdeckung, Tür

Anzahl Schranktüren	1
Ausführung des Handgriffes	Klappgriff mit Vorreiber

Werkstoff

Farbe	Reinweiß
RAL Nummer	9010

Netzform

Netzform	TN-S
----------	------

Kapazität

Anzahl Verteilerfeld	1
----------------------	---

Anschluss

Anschlussquerschnitt Zählerzugangsleitung	10 - 10 mm²
---	-------------

Anschlussquerschnitt Zählerausgangsleitung	10 - 10 mm ²
Anzahl der RJ45 Anschlüsse	2
Anordnung PE/N-Klemme im Verteilerfeld	Horizontal
Architektur	
Polanzahl	5