



ZB32ET215W3



Komplettschrank, univers Z, 1 ZP, BKE-I, APZ, VT5, H=1100mm, 2-feld., ESA, REG

Technische Merkmale

| | |
|---|--|
| Höhe installiertes Produkt | 1100 mm |
| Breite installiertes Produkt | 550 mm |
| Tiefe installiertes Produkt | 205 mm |
| Anzahl Felder | 2 |
| Schutzart | IP44 |
| Schutzklasse | Schutzklasse II |
| Montageart | Aufputz, Unterputz, teilversenkt |
| Anzahl der Türen | 1 |
| Türschliessungstyp | Klappgriff mit Vorreiber und Stangenverschluß |
| Farbe | reinweiß RAL 9010 |
| Zähleraufnahme | eHZ System |
| Anzahl Zählerplätze ≤ 63 A | 1 |
| Anzahl Zählerplätze ≥ 80 A | 0 |
| Anzahl Reserveplätze | 1 |
| Anzahl Zählerfelder (Einbausätze) | 1 |
| Anzahl 3-Punkt-Aufnahmen für SG/TRE | 0 |
| Anzahl Verteilerfelder | 1 |
| Anzahl Reihen | 5 |
| Mit Multimediafeld | nein |
| Netzform | TN-S |
| Polanzahl Verdrahtung | 5-polig |
| Sammelschienenendicke | 5 mm |
| Sammelschienenhöhe | 12 mm |
| Sammelschienenabstand | 40 mm |
| Sammelschieneneneinspeiseklemmen enthalten | ESA 5-polig 1-25 mm ² |
| Ausstattung NAR Zählerfeld | mit Sammelschienen 5-polig |
| Hauptgerät NAR Zählerfeld | für Einbau von selektivem Hauptleitungsschutzschalter |
| Zusatzgerät NAR Zählerfeld | leer |
| Hauptgerät AAR Zählerfeld | Hauptleitungsabzweigklemme 3-polig berührungssicher bis 25mm ² |
| Zusatzgerät AAR Zählerfeld | leer |
| PE/N-Klemmen AAR Zählerfeld | leer |
| Ausstattung Zählerplatz | ohne BKE-Datenschnittstelle |
| Anzahl RJ45-Schnittstellen | 2 |
| Anzahl Sammelschienenenddurchführungen | 2 |
| Ausstattung NAR Verteilerfeld | mit APZ + RJ45, unten |
| Anordnung PE/N-Klemme im Verteilerfeld | waagerecht |

