



ZB333Q19EN



**Komplettschrank, univ.Z, 1ZP, SG, 3-Pkt, VT5, APZ, SLS 50A, 1100x800x205mm, IP44**

**Technische Merkmale**

Höhe installiertes Produkt	1100 mm
Breite installiertes Produkt	800 mm
Tiefe installiertes Produkt	205 mm
Anzahl Felder	3
Schutzart	IP44
Schutzklasse	Schutzklasse II
Montageart	Aufputz, Unterputz, teilversenkt
Anzahl der Türen	2
Türschliessungstyp	Klappgriff mit Vorreiber und Stangenverschluß
Farbe	reinweiß RAL 9010
Zähleraufnahme	3-Punkt System
Anzahl Zählerplätze ≤ 63 A	1
Anzahl Zählerplätze ≥ 80 A	0
Anzahl Reserveplätze	0
Anzahl Zählerfelder (Einbausätze)	1
Anzahl 3-Punkt-Aufnahmen für SG/TRE	1
Anzahl Verteilerfelder	1
Anzahl Reihen	5
Mit Multimediafeld	nein
Netzform	TN-S
Sammelschienenendicke	5 mm
Sammelschienenhöhe	12 mm
Sammelschienenabstand	40 mm
Sammelschieneneinspeiseklemmen enthalten	nein
Ausstattung NAR Zählerfeld	mit Sammelschienen 5-polig
Hauptgerät NAR Zählerfeld	mit selektivem Hauptleitungsschutzschalter 50A
Zusatzgerät NAR Zählerfeld	leer
Hauptgerät AAR Zählerfeld	Hauptleitungsabzweigklemme 3-polig berührungssicher bis 25mm <sup>2</sup>
Zusatzgerät AAR Zählerfeld	leer
PE/N-Klemmen AAR Zählerfeld	Schraubklemmen 2x5 Klemmstellen
Ausstattung Zählerplatz	ohne Zählersteckklemme
Anzahl RJ45-Schnittstellen	2
Anzahl Sammelschienenenddurchführungen	2
Ausstattung NAR SG/TRE-Feld	mit Sammelschienen 5-polig
Hauptgerät NAR SG/TRE-Feld	leer
Zusatzgerät NAR SG/TRE-Feld	leer

Ausstattung AAR SG/TRE-Feld	ohne Bestückung
Ausstattung NAR Verteilerfeld	mit APZ + RJ45, unten
Anordnung PE/N-Klemme im Verteilerfeld	waagrecht
Modulargeräte im Verteilerfeld enthalten	nein