



ZB33SEQ25EN



Komplettschr., univ.Z, 2ZP, RES, BKE-I, VT5, APZ, SLS 50A, 1100x800x205mm, IP44

Technische Merkmale

Höhe installiertes Produkt	1100 mm
Breite installiertes Produkt	800 mm
Tiefe installiertes Produkt	205 mm
Anzahl Felder	3
Schutzart	IP44
Schutzklasse	Schutzklasse II
Montageart	Aufputz, Unterputz, teilversenkt
Anzahl der Türen	2
Türschliessungstyp	Klappgriff mit Vorreiber und Stangenverschluß
Farbe	reinweiß RAL 9010
Zähleraufnahme	eHZ System
Anzahl Zählerplätze ≤ 63 A	2
Anzahl Zählerplätze ≥ 80 A	0
Anzahl Reserveplätze	2
Anzahl Zählerfelder (Einbausätze)	2
Anzahl 3-Punkt-Aufnahmen für SG/TRE	0
Anzahl Verteilerfelder	1
Anzahl Reihen	5
Mit Multimediafeld	nein
Netzform	TN-S
Polanzahl Verdrahtung	5-polig
Sammelschienenendicke	5 mm
Sammelschienenabstand	40 mm
Sammelschieneneneinspeiseklemmen enthalten	nein
Ausstattung NAR Zählerfeld	mit Sammelschienen 5-polig
Hauptgerät NAR Zählerfeld	mit selektivem Hauptleitungsschutzschalter 50A
Zusatzgerät NAR Zählerfeld	leer
Hauptgerät AAR Zählerfeld	Hauptleitungsabzweigklemme 3-polig bis 25mm ²
Zusatzgerät AAR Zählerfeld	leer
PE/N-Klemmen AAR Zählerfeld	Schraubklemmen 4x5 Klemmstellen
Ausstattung Zählerplatz	ohne BKE-Datenschnittstelle
Anzahl RJ45-Schnittstellen	1
Anzahl Sammelschienenendurchführungen	2
Ausstattung NAR Verteilerfeld	mit APZ + RJ45, unten
Anordnung PE/N-Klemme im Verteilerfeld	waagerecht
Modulargeräte im Verteilerfeld enthalten	nein