



ZB342U25LS



**Komplettschrank universZ 1100x1050x105mm SKII IP44 2ZP/SG/VF-5rh/APZ 4-feld
VBEW**

Technische Merkmale

Höhe installiertes Produkt	1100 mm
Breite installiertes Produkt	1050 mm
Tiefe installiertes Produkt	205 mm
Anzahl Felder	4
Schutzart	IP44
Schutzklasse	Schutzklasse II
Montageart	Aufputz, Unterputz, teilversenkt
Anzahl der Türen	2
Türschliessungstyp	Klappgriff mit Vorreiber und Stangenverschluß
Farbe	reinweiß RAL 9010
Zähleraufnahme	3-Punkt System
Anzahl Zählerplätze ≤ 63 A	2
Anzahl Zählerplätze ≥ 80 A	0
Anzahl 3-Punkt-Aufnahmen für SG/TRE	1
Anzahl Verteilerfelder	1
Anzahl Reihen	5
Mit Multimediafeld	nein
Netzform	TT/TN-S
Sammelschienenendicke	5 mm
Sammelschienenhöhe	12 mm
Sammelschienenabstand	40 mm
Sammelschieneneinspeiseklemmen enthalten	ESA 5-polig 1-25 mm ²
Ausstattung NAR Zählerfeld	mit Sammelschienen 5-polig für Einbau von selektivem Hauptleitungsschutzschalter
Hauptgerät NAR Zählerfeld	
Zusatzgerät NAR Zählerfeld	Steuerleitungsklemme 7-polig mit Federklemme
Hauptgerät AAR Zählerfeld	Hauptleitungsabzweigklemme 5-polig berührungssicher bis 25mm ²
Zusatzgerät AAR Zählerfeld	leer
PE/N-Klemmen AAR Zählerfeld	leer
Ausstattung Zählerplatz	ohne Zählersteckklemme
Anzahl RJ45-Schnittstellen	2
Hauptgerät NAR SG/TRE-Feld	Leitungsschutzschalter 1-polig 25kA
Zusatzgerät NAR SG/TRE-Feld	Steuerleitungsklemme 7-polig mit Federklemme
Ausstattung AAR SG/TRE-Feld	ohne Bestückung
Ausstattung NAR Verteilerfeld	mit APZ + RJ45, unten
Anordnung PE/N-Klemme im Verteilerfeld	waagrecht

