



ZB345C25LS

**Komplettschr., univ.Z 2ZP 3P. 1SG APZ VT5, H=1100mm, 4-feldig, ZSK, ESA, ZY3N1LS**

**Technische Merkmale**

**Abmessungen**

Höhe	1100 mm
Breite	1050 mm
Tiefe	205 mm
Breite/Dicke Sammelschiene	5 - 5 mm
Höhe Sammelschiene	12 mm

**Ausstattung**

Anzahl Felder	4
Anzahl Zählerplätze <=63 A	2
Anzahl Zählerplätze >=80 A	0
Anzahl der Leerplätze	0
Anzahl Zählerfeld (Einbausatz)	2
Anzahl 3-Punkt-Aufnahmen für SG/TRE	1
Anzahl Reihen	5
Multimedia Feld Bereich	Ohne
Anzahl Sammelschienenenddurchführungen	2

**Sicherheit**

Schutzart IP	IP44
Schutzklasse	Schutzklasse II

**Konnektivität.**

Montageart	Aufputz
------------	---------

**Abdeckung, Tür**

Anzahl Schranktüren	2
Ausführung des Handgriffes	Klappgriff mit Vorreiber

**Werkstoff**

Farbe	Reinweiß
RAL Nummer	9010

**Netzform**

Netzform	TN-S
----------	------

**Kapazität**

Anzahl Verteilerfeld	1
----------------------	---

**Anschluss**

Art der Sammelschieneneneinspeiseklemme	ESA 5-polig 1 - 25 mm <sup>2</sup>
---	------------------------------------

---

Anzahl der RJ45 Anschlüsse	2
Anordnung PE/N-Klemme im Verteilerfeld	Horizontal
Anschluss-/Steckertyp	Sammelschiene, Klemme

---

**Architektur**

---

Polanzahl	5
-----------	---