



ZK26L3Z

**Komplettfeld, universZ, 900mm, 2 Zählerplätze, 2-feld, Ausführung Luxembourg**

**Technische Merkmale**

Höhe installiertes Produkt	900 mm
Breite installiertes Produkt	500 mm
RAL Farbnummer	9010
Zähleraufnahme	3-Punkt System
Anzahl Zählerplätze $\leq 63$ A	2
Anzahl Reserveplätze	0
Anzahl Zählerfelder (Einbausätze)	2
Anzahl 3-Punkt-Aufnahmen für SG/TRE	0
Anzahl Reihen	0
Anzahl Felder	2
Netzform	TN-S
Nennstrom	63 A
Schutzart	IP00
Polanzahl Verdrahtung	5-polig
Sammelschienenendicke	5 mm
Sammelschienenhöhe	12 mm
Sammelschieneneinspeiseklemmen enthalten	nein
Leitungsquerschnitt Zählerzugangsleitung	10 mm <sup>2</sup>
Leitungsquerschnitt Zählerabgangsleitung	10 mm <sup>2</sup>
Ausstattung Zählerplatz	mit Zählersteckklemme und Steckerstiften
Ausstattung NAR Zählerfeld	mit Sammelschienen 5-polig und Hutschienenadapter
Hauptgerät NAR Zählerfeld	für Einbau von selektivem Hauptleitungsschutzschalter
Zusatzgerät NAR Zählerfeld	leer
Hauptgerät AAR Zählerfeld	Hauptleitungsabzweigklemme 3-polig berührungssicher bis 25mm <sup>2</sup>
Zusatzgerät AAR Zählerfeld	leer
PE/N-Klemmen AAR Zählerfeld	Schraubklemmen 2x5 Klemmstellen