



ZK3EF14N

Komplettfeld, universZ, 1050mm, 4 Zählerplätze, BKE-I, OKK, 2--feld

Technische Merkmale

Höhe installiertes Produkt	1050 mm
Breite installiertes Produkt	500 mm
RAL Farbnummer	9010
Zähleraufnahme	eHZ System
Anzahl Zählerplätze \leq 63 A	4
Anzahl Zählerplätze \geq 80 A	0
Anzahl Reserveplätze	0
Anzahl Zählerfelder (Einbausätze)	2
Anzahl 3-Punkt-Aufnahmen für SG/TRE	0
Anzahl Verteilerfelder	0
Anzahl Reihen	0
Anzahl Felder	2
Netzform	TN-S
Nennstrom	63 A
Schutzart	IP00
Polanzahl Verdrahtung	5-polig
Sammelschienenendicke	5 mm
Sammelschienenhöhe	12 mm
Sammelschieneneinspeiseklemmen enthalten	nein
Leitungsquerschnitt Zählerzugangsleitung	10 mm ²
Leitungsquerschnitt Zählerabgangsleitung	10 mm ²
Ausstattung Zählerplatz	mit BKE-Datenschnittstelle
Ausstattung NAR Zählerfeld	mit Sammelschienen 5-polig
Hauptgerät NAR Zählerfeld	für Einbau von selektivem Hauptleitungsschutzschalter
Zusatzgerät NAR Zählerfeld	leer
Hauptgerät AAR Zählerfeld	Hauptleitungsabzweigklemme 5-polig berührungssicher bis 25mm ²
Zusatzgerät AAR Zählerfeld	leer
PE/N-Klemmen AAR Zählerfeld	leer
Anzahl RJ45-Schnittstellen	0