



ZK52U5N



Komplettfeld, universZ, 1350mm, 3 Zählerplätze/SG, 2-feld, Ausführung Bayern

Technische Merkmale

Höhe installiertes Produkt	1350 mm
Breite installiertes Produkt	500 mm
RAL Farbnummer	9010
Zähleraufnahme	3-Punkt System
Anzahl Zählerplätze ≤ 63 A	3
Anzahl Reserveplätze	0
Anzahl Zählerfelder (Einbausätze)	2
Anzahl 3-Punkt-Aufnahmen für SG/TRE	1
Anzahl Reihen	0
Mit Multimediafeld	nein
Anzahl Felder	2
Netzform	TN-S
Nennstrom	63 A
Schutzart	IP00
Polanzahl Verdrahtung	5-polig
Sammelschienenendicke	5 mm
Sammelschienenhöhe	12 mm
Sammelschieneneinspeiseklemmen enthalten	nein
Leitungsquerschnitt Zählerzugangsleitung	10 mm ²
Leitungsquerschnitt Zählerabgangsleitung	10 mm ²
Ausstattung Zählerplatz	ohne Ausstattung
Ausstattung NAR Zählerfeld	mit Sammelschienen 5-polig
Hauptgerät NAR Zählerfeld	für Einbau von selektivem Hauptleitungsschutzschalter
Zusatzgerät NAR Zählerfeld	Steuerleitungsklemme 7-polig mit Federklemme
Hauptgerät AAR Zählerfeld	Hauptleitungsabzweigklemme 5-polig berührungssicher bis 25mm ²
Zusatzgerät AAR Zählerfeld	leer
PE/N-Klemmen AAR Zählerfeld	leer
Ausstattung NAR SG/TRE-Feld	leer
Hauptgerät NAR SG/TRE-Feld	Leitungsschutzschalter 1-polig 25kA
Zusatzgerät NAR SG/TRE-Feld	Steuerleitungsklemme 7-polig mit Federklemme
Ausstattung AAR SG/TRE-Feld	ohne Bestückung