



ZL33W4N

Komplettfeld, universZ, 1050mm, 3 Zählerplätze, 3-feld, mit Zählersteckklemme

Technische Merkmale

Höhe installiertes Produkt	1050 mm
Breite installiertes Produkt	750 mm
RAL Farbnummer	9010
Zähleraufnahme	3-Punkt System
Anzahl Zählerplätze ≤ 63 A	3
Anzahl Reserveplätze	0
Anzahl Zählerfelder (Einbausätze)	3
Anzahl 3-Punkt-Aufnahmen für SG/TRE	0
Anzahl Reihen	0
Mit Multimediafeld	nein
Anzahl Felder	3
Netzform	TN-S
Nennstrom	63 A
Schutzart	IP00
Sammelschienenendicke	5 mm
Sammelschienenhöhe	12 mm
Sammelschieneneinspeiseklemmen enthalten	nein
Leitungsquerschnitt Zählerzugangsleitung	10 mm ²
Leitungsquerschnitt Zählerabgangsleitung	10 mm ²
Ausstattung Zählerplatz	mit Zählersteckklemme
Ausstattung NAR Zählerfeld	mit Sammelschienen 5-polig
Hauptgerät NAR Zählerfeld	für Einbau von selektivem Hauptleitungsschutzschalter
Hauptgerät AAR Zählerfeld	Hauptleitungsabzweigklemme 3-polig berührungssicher bis 25mm ²
Zusatzgerät AAR Zählerfeld	leer
PE/N-Klemmen AAR Zählerfeld	Schraubklemmen 2x5 Klemmstellen