



ZY4005LM

Bestückungspaket, für LM-Anw., 400/5A Wandler, LS-Schalter 3-pol. B 10A, Wandlerkl.

Technische Merkmale

Funktionen

Genauigkeitsklasse	1
--------------------	---

Leistung

Leistung	1 VA
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	2,84 W

Abmessungen

Höhe	70 mm
Breite	50 mm
Tiefe	30 mm
Höhe der Öffnung	20 mm
Breite der Öffnung	29,50 mm

Frequenz

Frequenz	50 - 60 Hz
----------	------------

Spannung

Isolationsspannung U_i	3000 V
--------------------------	--------

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-40 - 55 °C
Lager-/Transporttemperatur	-40 - 55 °C

Anschluss

Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter	1,5 - 6 mm ²
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	1,5 - 6 mm ²

Sicherheit

Schutzart IP	IP2X
--------------	------

Elektrischer Strom

Maximalstrom Primärseite	400 A
Maximalstrom Sekundärseite	5 A

Installation, Montage

Montage auf	DIN Schiene, Montageplatte
-------------	----------------------------