



10122145

**Marco 2 elementos, R.1, negro, brillo**

**Características técnicas**

**Dimensiones**

|             |          |
|-------------|----------|
| Profundidad | 9.9 mm   |
| Altura      | 151.7 mm |
| Ancho       | 80.7 mm  |

**Capacidad**

|                      |   |
|----------------------|---|
| Número de posiciones | 2 |
|----------------------|---|

**Materiales, acabados, colores**

|                                      |                          |
|--------------------------------------|--------------------------|
| Color                                | negro intenso            |
| Color RAL                            | RAL 9005 - Negro intenso |
| Material                             | Termoplástico            |
| Tipo de tratamiento de la superficie | No tratado               |

**Instalación, montaje**

|                 |                                    |
|-----------------|------------------------------------|
| Tipo de montaje | Para montaje vertical y horizontal |
|-----------------|------------------------------------|

**Seguridad**

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Índice de protección IP | IP20 |
|-------------------------|------|

**Identificación**

|                           |            |
|---------------------------|------------|
| Serie principal de diseño | BERKER R.1 |
|---------------------------|------------|