



10136189

### Características técnicas

#### Dimensiones

|             |          |
|-------------|----------|
| Profundidad | 9.9 mm   |
| Altura      | 95.2 mm  |
| Ancho       | 237.2 mm |

#### Capacidad

|                      |   |
|----------------------|---|
| Número de posiciones | 3 |
|----------------------|---|

#### Materiales, acabados, colores

|                                      |                        |
|--------------------------------------|------------------------|
| Color RAL                            | RAL 9010 - Blanco puro |
| Material                             | Termoplástico          |
| Superficie                           | satinado               |
| Tipo de tratamiento de la superficie | No tratado             |

#### Instalación, montaje

|                 |                                    |
|-----------------|------------------------------------|
| Tipo de montaje | Para montaje vertical y horizontal |
|-----------------|------------------------------------|

#### Seguridad

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Índice de protección IP | IP20 |
|-------------------------|------|