



10146019

**Marco 4 el. V Q.x portaet. bl. polar**

**Características técnicas**

**Dimensiones**

|             |          |
|-------------|----------|
| Profundidad | 9.9 mm   |
| Altura      | 293.5 mm |
| Ancho       | 80.5 mm  |

**Capacidad**

|                      |   |
|----------------------|---|
| Número de posiciones | 4 |
|----------------------|---|

**Materiales, acabados, colores**

|                                      |                        |
|--------------------------------------|------------------------|
| Color de la serie                    | Blanco polar           |
| Color                                | blanco                 |
| Color RAL                            | RAL 9010 - Blanco puro |
| Material                             | Duroplástico           |
| Superficie                           | satinado               |
| Tipo de tratamiento de la superficie | No tratado             |

**Instalación, montaje**

|                 |   |
|-----------------|---|
| Tipo de montaje | Fijación de conectores, Para montaje vertical |
|-----------------|---|

**Utilizar**

|         |                   |
|---------|-------------------|
| _empty_ | con portaetiqueta |
|---------|-------------------|

**Seguridad**

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Índice de protección IP | IP20 |
|-------------------------|------|

**Identificación**

|                           |            |
|---------------------------|------------|
| Serie principal de diseño | BERKER Q.1 |
|---------------------------|------------|

**Instrucciones**

|                  |  |
|------------------|--|
| Texto de la nota | Altura del portaetiqueta diseñada para cinta P-touch 6 mm. |
|------------------|--|