



10156189

Características técnicas

Dimensiones

Profundidad	9.9 mm
Altura	95.2 mm
Ancho	379.2 mm

Capacidad

Número de posiciones	5
----------------------	---

Materiales, acabados, colores

Color RAL	RAL 9010 - Blanco puro
Material	Termoplástico
Superficie	satinado
Tipo de tratamiento de la superficie	No tratado

Instalación, montaje

Tipo de montaje	Para montaje vertical y horizontal
-----------------	------------------------------------

Seguridad

Índice de protección IP	IP20
-------------------------	------