



10300062

## Caja mont. 2 el. Q.x,Arsys rojo brillo

### Características técnicas

#### Dimensiones

Profundidad	35 mm
Profundidad de montaje	33.5 mm
Altura	85 mm
Ancho	155 mm

#### Materiales, acabados, colores

Color independiente de las series de diseño	rojo
Color	Rojo
Color	rojo
Color RAL	RAL 3003 - Rojo rubí
Material	Duroplástico
Tipo de tratamiento de la superficie	No tratado

#### Instalación, montaje

Entradas de cables	Posibilidad de contar con entrada de cables por arriba, abajo y 2 por cada lado
Tipo de montaje	Para montaje vertical y horizontal

#### Cable

Cable	Con entrada de cables y canaleta
-------	----------------------------------

#### Seguridad

Índice de protección IP	IP20
-------------------------	------

#### Identificación

Serie principal de diseño	MONTAJE EN SUPERFICIE, ACCESORIOS
---------------------------	-----------------------------------

#### Instrucciones

Texto de la nota	Para las entradas de tubo adecuadas y repuestos para las guías de cables y canales, véase el capítulo Instalación sobre superficie en seco.
------------------	---