



20342045

## Termostato con contacto NA, para suelo radiante, R.x, negro, brillo

### Características técnicas

#### Tensión

Tensión nominal 230 - 230 V

#### Configuración

Temperatura de consigna confort 10 - 50 °C

#### Equipo

Diferencia de temperatura de conmutación 1 K

#### Condiciones de uso

Clase de eficiencia energética I (1%)

#### Materiales

Colour Negro

Acabado de la superficie Brillante

Material Metal, Plástico

#### Texto

Tipo de montaje Sin garras de expansión

Recuperación térmica Con recuperación térmica

Tipo de conexión Con bornes roscados

Inscripción Con inscripción

Series relacionadas Berker R.1, Berker R.3, Berker R.8