



Termostato con contacto NA, para suelo radiante, R.x, negro, brillo

Características técnicas

Tensión

Tensión nominal 230 - 230 V

Configuración

Temperatura de consigna confort 10 - 50 °C

Equipo

Diferencia de temperatura de conmutación 1 K

Condiciones de uso

Clase de eficiencia energética I (1%)

Materiales

Colour Negro

Acabado de la superficie Brillante

Material Metal, Plástico

Texto

Tipo de montaje Sin garras de expansión

Recuperación térmica Con recuperación térmica

Tipo de conexión Con bornes roscados

Inscripción Con inscripción

Series relacionadas Berker R.1, Berker R.3, Berker R.8

20342045