



2040

### Interruptor temp. II 15 min.

#### Características técnicas

##### Tensión

Tensión asignada	250 V
------------------	-------

##### Corriente eléctrica

Corriente de conmutación	16 A
--------------------------	------

##### Funciones

Tiempo de funcionamiento	15 min
--------------------------	--------

##### Texto

Tipo de conmutación / variante	2 polos desconexión
--------------------------------	---------------------

Tipo de conexión	Con bornes roscados
------------------	---------------------

Terminal	Con borne pasante
----------	-------------------

Tipo de montaje	Sin garras de expansión
-----------------	-------------------------