



29531404

### Señalización LED, S/B, aluminio

#### Características técnicas

##### Tensión

Tensión asignada 230 V

##### Potencia

Potencia consumida 1 W

##### Conexión

Sección máxima del conductor 2,50 - 2,50 mm<sup>2</sup>

##### Materiales

Colour Aluminio

Acabado de la superficie Mate

Tratamiento Lacado

##### Texto

Iluminación Color blanco frío

Etiqueta Se pueden insertar láminas rotuladas con símbolos