



29537004

Señalización LED, K.x, acero inoxidable

Características técnicas

Tensión

Tensión asignada 230 V

Potencia

Potencia consumida 1 W

Conexión

Sección máxima del conductor 2,50 - 2,50 mm²

Materiales

Colour Acero inoxidable

Acabado de la superficie Mate

Tratamiento Lacado

Texto

Iluminación Color blanco frío

Etiqueta Se pueden insertar láminas rotuladas con símbolos

Series relacionadas Berker K.5