



29537004

### Señalización LED, K.x, acero inoxidable

#### Características técnicas

##### Tensión

Tensión asignada 230 V

##### Potencia

Potencia consumida 1 W

##### Conexión

Sección máxima del conductor 2,50 - 2,50 mm<sup>2</sup>

##### Materiales

Colour Acero inoxidable

Acabado de la superficie Mate

Tratamiento Lacado

##### Texto

Iluminación Color blanco frío

Etiqueta Se pueden insertar láminas rotuladas con símbolos

Series relacionadas Berker K.5