



3031



## Interruptor on/off 10AX,250V

### Características técnicas

AT\_PUBSwitchingCurrent 10 AX (100W LED (SBL))

### Corriente eléctrica

Corriente nominal asignada 10 A

### Instalación, montaje

Montaje en Empotrado

### Tensión

Tensión asignada 250 V

### Frecuencia

Frecuencia 50 - 60 Hz

### Materiales

Material Metal, Plástico

### Identificación

Disposición de montaje Elemento básico

### Conectividad

Tipo de montaje Montaje con abrazadera, Conexión con tornillos

### Controles e indicadores

Número de teclas 1

### Dimensiones

Profundidad de montaje 41 mm

Profundidad de montaje cajas de montaje empotrado 35 mm

### Seguridad

Índice de protección IP IP20

Resistencia al impacto IK IK07

### Arquitectura

Elemento de control/operación Tecla simple

### Texto

Tipo de montaje Con garras de expansión, Para fijación atornillada

Tipo de conexión Con bornes de conexión rápida

Iluminación Iluminable mediante lámpara de neón, incandescente o unidad LED con terminal N

