



3031

Interruptor on/off 10AX,250V

Características técnicas

AT_PUBSwitchingCurrent 10 AX (100W LED (SBL))

Corriente eléctrica

Corriente nominal asignada 10 A

Instalación, montaje

Montaje en Empotrado

Tensión

Tensión asignada 250 V

Frecuencia

Frecuencia 50 - 60 Hz

Materiales

Material Metal, Plástico

Identificación

Disposición de montaje Elemento básico

Conectividad

Tipo de montaje Montaje con abrazadera, Conexión con tornillos

Controles e indicadores

Número de teclas 1

Dimensiones

Profundidad de montaje 41 mm

Profundidad de montaje cajas de montaje empotrado 35 mm

Seguridad

Índice de protección IP IP20

Resistencia al impacto IK IK07

Arquitectura

Elemento de control/operación Tecla simple

Texto

Tipo de montaje Con garras de expansión, Para fijación atornillada

Tipo de conexión Con bornes de conexión rápida

Iluminación Iluminable mediante lámpara de neón, incandescente o unidad LED con terminal N

