



3031

## Interruptor on/off 10AX,250V

### Características técnicas

#### Arquitectura

Tipo de organo de control	tecla simple
Montaje	Empotrado

#### Configuración

Tipo de conmutación / variante	1 polo desconexión
antibacterialtreatment	No

#### Compatibilidad

ifttsupportavailable	No
----------------------	----

#### Mandos e indicadores

Pulsadores	No
------------	----

#### Principales características eléctricas

Tensión nominal	250 V
-----------------	-------

#### Corriente eléctrica

Corriente de conmutación	10 AX
--------------------------	-------

#### Dimensiones

Profundidad	42 mm
Profundidad de montaje	41 mm
Altura	71 mm
Ancho	71 mm

#### Materiales, acabados, colores

Material	Plástico+Metal
Superficie	otro

#### Instalación, montaje

Tipo de montaje	Para fijación atornillada, Con garras de expansión
-----------------	--

#### Conexión

Tipo de conexión	Con regletas enchufables
------------------	--------------------------

#### Equipo

Iluminación	Iluminable mediante unidad de lámpara incandescente, de lámpara de neón o unidad LED con terminal N
hasheatingswitch	No

#### Seguridad

---

Índice de protección IP

IP20

---

textimpactstrength

IK07

---

**Identificación**

Serie principal de diseño

CONTROL DE LA ILUMINACIÓN