



303212

Características técnicas

Arquitectura

Tipo de organo de control	tecla simple
Montaje	En superficie

Configuración

Tipo de conmutación / variante	2 polos desconexión ; Con posición 0 predefinida
antibacterialtreatment	No

Compatibilidad

iftttsupportavailable	No
-----------------------	----

Mandos e indicadores

Pulsadores	No
------------	----

Principales características eléctricas

Tensión nominal	250 V
-----------------	-------

Corriente eléctrica

Corriente de conmutación	16 AX
--------------------------	-------

Dimensiones

Profundidad	42 mm
Profundidad de montaje	32 mm
Altura	71 mm
Ancho	71 mm

Materiales, acabados, colores

Material	Plástico+Metal
----------	----------------

Instalación, montaje

Tipo de montaje	Con garras de expansión
-----------------	-------------------------

Conexión

Tipo de conexión	Conexión con tornillos
------------------	------------------------

Equipo

Iluminación	Para iluminación y conmutación de control
hasheatingswitch	No

Seguridad

Índice de protección IP	IP20
textimpactstrength	IK07

