



303212

Interruptor bipolar on/off 16AX,250V

Características técnicas

AT_PUBSwitchingCurrent 16 AX (200W LED (SBL))

Corriente eléctrica

Corriente nominal asignada 16 A

Instalación, montaje

Montaje en Montaje en superficie

Tensión

Tensión asignada 250 V

Frecuencia

Frecuencia 50 - 60 Hz

Materiales

Material Metal, Plástico

Identificación

Disposición de montaje Elemento básico

Conectividad

Tipo de montaje Montaje con tornillos

Controles e indicadores

Número de teclas 1

Dimensiones

Profundidad de montaje 32 mm

Profundidad de montaje cajas de montaje empotrado 35 mm

Seguridad

Índice de protección IP IP20

Resistencia al impacto IK IK07

Arquitectura

Elemento de control/operación Tecla simple

Texto

Tipo de montaje Con garras de expansión

Iluminación Para circuito iluminación y control

Tipo de conmutación / variante Con posición 0 predefinida, 2 polos desconexión