



303303

Interruptor tripolar on/off 16AX,400V

Características técnicas

AT_PUBSwitchingCurrent 16 A

Corriente eléctrica

Corriente nominal asignada 16 A

Instalación, montaje

Montaje en Empotrado

Tensión

Tensión asignada 400 V

Materiales

Material Metal, Plástico

Identificación

Disposición de montaje Elemento básico

Conectividad

Tipo de montaje Montaje de garra

Controles e indicadores

Número de teclas 1

Dimensiones

Profundidad de montaje 31 mm

Profundidad de montaje cajas de montaje empotrado 35 mm

Seguridad

Índice de protección IP IP20

Resistencia al impacto IK IK07

Arquitectura

Elemento de control/operación Tecla simple

Texto

Tipo de montaje Con garras de expansión

Tipo de conexión Con bornes roscados

Iluminación Para circuito iluminación y control

Tipo de conmutación / variante 3 polos desconexión, Con posición 0 predefinida