



303303

Interruptor tripolar on/off 16AX,400V

Características técnicas

AT_PUBSwitchingCurrent	16 A
------------------------	------

Corriente eléctrica

Corriente nominal asignada	16 A
----------------------------	------

Instalación, montaje

Montaje en	Empotrado
------------	-----------

Tensión

Tensión asignada	400 V
------------------	-------

Materiales

Material	Metal, Plástico
----------	-----------------

Identificación

Disposición de montaje	Elemento básico
------------------------	-----------------

Conectividad

Tipo de montaje	Montaje de garra
-----------------	------------------

Controles e indicadores

Número de teclas	1
------------------	---

Dimensiones

Profundidad de montaje	31 mm
------------------------	-------

Profundidad de montaje cajas de montaje empotrado	35 mm
---	-------

Seguridad

Índice de protección IP	IP20
-------------------------	------

Resistencia al impacto IK	IK07
---------------------------	------

Arquitectura

Elemento de control/operación	Tecla simple
-------------------------------	--------------

Texto

Tipo de montaje	Con garras de expansión
-----------------	-------------------------

Tipo de conexión	Con bornes roscados
------------------	---------------------

Iluminación	Para circuito iluminación y control
-------------	-------------------------------------

Tipo de conmutación / variante	3 polos desconexión, Con posición 0 predefinida
--------------------------------	---