



3035

Doble interruptor on/off 10AX,250V

Características técnicas

Arquitectura

Tipo de organo de control	tecla doble
Montaje	Empotrado

Funciones

Ángulo de conmutación	3.5 °
-----------------------	-------

Configuración

Tipo de conmutación / variante	Serie
antibacterialtreatment	No

Compatibilidad

iftttsupportavailable	No
-----------------------	----

Mandos e indicadores

Pulsadores	No
------------	----

Principales características eléctricas

Tensión nominal	250 V
-----------------	-------

Corriente eléctrica

Corriente de conmutación	10 AX
--------------------------	-------

Dimensiones

Profundidad	42 mm
Altura	71 mm
Ancho	71 mm

Materiales, acabados, colores

Material	Plástico+Metal
Superficie	mate

Instalación, montaje

Tipo de montaje	Con garras de expansión
-----------------	-------------------------

Conexión

Tipo de conexión	Con regletas enchufables
------------------	--------------------------

Equipo

Iluminación	Iluminable mediante unidad de lámpara incandescente, de lámpara de neón o unidad LED con terminal N
hasheatingswitch	No

Seguridad

Índice de protección IP	IP20
textimpactstrength	IK07

Identificación

Serie principal de diseño	CONTROL DE LA ILUMINACIÓN
---------------------------	---------------------------