



3035

Doble interruptor on/off 10AX,250V

Características técnicas

AT_PUBSwitchingCurrent 10 AX (100W LED (SBL))

Corriente eléctrica

Corriente nominal asignada 10 A

Instalación, montaje

Montaje en Empotrado

Tensión

Tensión asignada 250 V

Frecuencia

Frecuencia 50 - 60 Hz

Materiales

Acabado de la superficie Mate

Material Metal, Plástico

Identificación

Disposición de montaje Elemento básico

Conectividad

Tipo de montaje Montaje con abrazadera, Conexión con tornillos

Controles e indicadores

Número de teclas 2

Dimensiones

Profundidad de montaje 32 mm

Profundidad de montaje cajas de montaje empotradas 35 mm

Seguridad

Índice de protección IP IP20

Resistencia al impacto IK IK07

Arquitectura

Elemento de control/operación Tecla doble

Texto

Tipo de montaje Con garras de expansión

Tipo de conexión Con bornes de conexión rápida

Illumination

Illuminable by neon lamp,
incandescent or LED unit with terminal N

Type of switching / variant

Series