



303550

Doble int. on/off 10AX,250V pared hueca

Características técnicas

Funciones

Ángulo de conmutación	3.5 °
-----------------------	-------

Configuración

Tipo de conmutación / variante	Serie
antibacterialtreatment	No

Compatibilidad

ifttsupportavailable	No
----------------------	----

Principales características eléctricas

Tensión nominal	250 V
Tensión nominal	250 V AC

Corriente eléctrica

Corriente de conmutación	10 AX
--------------------------	-------

Dimensiones

Profundidad	41.6 mm
Altura	71 mm
Ancho	71 mm

Materiales, acabados, colores

Material	Plástico+Metal
----------	----------------

Instalación, montaje

Tipo de montaje	Sin garras de expansión, Profundidad de montaje pequeña
-----------------	---

Conexión

Tipo de conexión	Con regletas enchufables
Tipo de conexión	Quickconnect

Equipo

Iluminación	Para iluminación y conmutación de control
-------------	---

Seguridad

Índice de protección IP	IP20
-------------------------	------

Identificación

Aplicaciones	Control de iluminación
Serie principal de diseño	CONTROL DE LA ILUMINACIÓN