



3037

Cruzamiento 10AX,250V

Características técnicas

AT_PUBSwitchingCurrent	10 AX (100W LED (SBL))
------------------------	------------------------

Corriente eléctrica

Corriente nominal asignada	10 A
----------------------------	------

Instalación, montaje

Montaje en	Empotrado
------------	-----------

Tensión

Tensión asignada	250 V
------------------	-------

Frecuencia

Frecuencia	50 - 60 Hz
------------	------------

Materiales

Acabado de la superficie	Mate
--------------------------	------

Material	Metal, Plástico
----------	-----------------

Identificación

Disposición de montaje	Elemento básico
------------------------	-----------------

Conectividad

Tipo de montaje	Montaje de garra
-----------------	------------------

Controles e indicadores

Número de teclas	1
------------------	---

Dimensiones

Profundidad de montaje	32 mm
------------------------	-------

Profundidad de montaje cajas de montaje empotrado	35 mm
---------------------------------------------------	-------

Seguridad

Índice de protección IP	IP20
-------------------------	------

Resistencia al impacto IK	IK07
---------------------------	------

Arquitectura

Elemento de control/operación	Tecla simple
-------------------------------	--------------

Texto

Tipo de montaje	Con garras de expansión
-----------------	-------------------------

Tipo de conexión	Con bornes de conexión rápida
------------------	-------------------------------

Iluminación	Para circuito iluminación y control
-------------	-------------------------------------

