



303808

Doble conmutador

Características técnicas

Corriente	eléctrica

dorriente dicetrica	
Corriente de conmutación	10 AX (100W LED (SBL))
Corriente nominal asignada	10 A
Instalación, montaje	
Montaje en	Empotrado
Tensión	
Tensión asignada	250 V

Frecuencia

Frecuencia 50 - 60 Hz

Materiales

Acabado de la superficie	Mate
Material	Metal, Plástico

Identificación

Disposición de montaje Elemento básico

Conectividad

Tipo de montaje Montaje de garra

Controles e indicadores

Número de teclas 2

Dimensiones

Profundidad de montaje	31 mm
Profundidad de montaje cajas de montaje	
empotrado	35 mm

Seguridad

Índice de protección IP	IP20
Resistencia al impacto IK	IK07

Arquitectura

Elemento de control/operación Tecla doble

Texto

Tipo de montaje	Con parras de expansion
Tipo de conexión	Con bornes roscados

Iluminación Para iluminación

Tipo de conmutación / variante	Doble desconexión/conmutación, terminales de entrada aislados