



303808

## Doble conmutador

### Características técnicas

AT\_PUBSwitchingCurrent 10 AX (100W LED (SBL))

### Corriente eléctrica

Corriente nominal asignada 10 A

### Instalación, montaje

Montaje en Empotrado

### Tensión

Tensión asignada 250 V

### Frecuencia

Frecuencia 50 - 60 Hz

### Materiales

Acabado de la superficie Mate

Material Metal, Plástico

### Identificación

Disposición de montaje Elemento básico

### Conectividad

Tipo de montaje Montaje de garra

### Controles e indicadores

Número de teclas 2

### Dimensiones

Profundidad de montaje 31 mm

Profundidad de montaje cajas de montaje empotrado 35 mm

### Seguridad

Índice de protección IP IP20

Resistencia al impacto IK IK07

### Arquitectura

Elemento de control/operación Tecla doble

### Texto

Tipo de montaje Con garras de expansión

Tipo de conexión Con bornes roscados

Iluminación Para iluminación

