



3315392045

## Toma USB / audio 3,5 mm., R.x, negro, brillo

### Características técnicas

#### Conectividad

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Salida                         | Con salida recta                                   |
| Conector enchufable/terminales | Terminal doble jack chapado en oro 3,5 mm, estéreo |

#### Frecuencia

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| Rango de frecuencias audio | 20 Hz...20 kHz |
|----------------------------|----------------|

#### Almacenamiento

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Tasa de transmisión USB | máx. 5 Gbit/s |
|-------------------------|---------------|

#### Materiales, acabados, colores

|           |                          |
|-----------|--------------------------|
| Color RAL | RAL 9005 - Negro intenso |
| Material  | Plástico+Metal           |

#### Instalación, montaje

|                 |                         |
|-----------------|-------------------------|
| Tipo de montaje | Sin garras de expansión |
|-----------------|-------------------------|

#### Identificación

|                           |                        |
|---------------------------|------------------------|
| Serie principal de diseño | Berker R.1/R.3/R.8     |
| Serie                     | Berker R.1, Berker R.3 |

#### Instrucciones

|                  |  |
|------------------|--|
| Texto de la nota | Recomendación de instalación: Marca Kaiser: "Caja Electronic" para respetar los radios de curvatura permitidos, n.º art. 1068-02 o 9062-74 ; Marca Fränkische: "Tubo multimedia" para el tendido de cables de conexión premontados, n.º art. 294.10.092. |
|------------------|--|