



3315392089

Toma USB / audio 3,5 mm., R.x, blanco polar, brillo

Características técnicas

Conectividad

Salida	Con salida recta
Conector enchufable/terminales	Terminal doble jack chapado en oro 3,5 mm, estéreo

Frecuencia

Rango de frecuencias audio	20 Hz...20 kHz
----------------------------	----------------

Almacenamiento

Tasa de transmisión USB	máx. 5 Gbit/s
-------------------------	---------------

Materiales, acabados, colores

Color RAL	RAL 9010 - Blanco puro
Material	Plástico+Metal

Instalación, montaje

Tipo de montaje	Sin garras de expansión
-----------------	-------------------------

Identificación

Serie principal de diseño	Berker R.1/R.3/R.8
Serie	Berker R.1, Berker R.3

Instrucciones

Texto de la nota	Recomendación de instalación: Marca Kaiser: "Caja Electronic" para respetar los radios de curvatura permitidos, n.º art. 1068-02 o 9062-74 ; Marca Fränkische: "Tubo multimedia" para el tendido de cables de conexión premontados, n.º art. 294.10.092.
------------------	--