



3315397003

Toma USB / audio 3,5 mm., K.5, aluminio

Características técnicas

Conectividad

| | |
|--------------------------------|--|
| Salida | Con salida recta |
| Conector enchufable/terminales | Terminal doble jack chapado en oro 3,5 mm, estéreo |

Dimensiones

| | |
|------------------------|---------|
| Profundidad de montaje | 24.9 mm |
|------------------------|---------|

Frecuencia

| | |
|----------------------------|----------------|
| Rango de frecuencias audio | 20 Hz...20 kHz |
|----------------------------|----------------|

Almacenamiento

| | |
|-------------------------|---------------|
| Tasa de transmisión USB | máx. 5 Gbit/s |
|-------------------------|---------------|

Materiales, acabados, colores

| | |
|------------|----------------------------|
| Color RAL | RAL 9006 - Aluminio blanco |
| Material | Plástico+Metal |
| Superficie | mate |

Instalación, montaje

| | |
|-----------------|-------------------------|
| Tipo de montaje | Sin garras de expansión |
|-----------------|-------------------------|

Identificación

| | |
|---------------------------|------------|
| Serie principal de diseño | BERKER K.5 |
|---------------------------|------------|

Instrucciones

| | |
|------------------|--|
| Texto de la nota | Recomendación de instalación: Marca Kaiser: "Caja Electronic" para respetar los radios de curvatura permitidos, n.º art. 1068-02 o 9062-74 ; Marca Fränkische: "Tubo multimedia" para el tendido de cables de conexión premontados, n.º art. 294.10.092. |
|------------------|--|