



381103

### Int. rot. I para pers. 1930/G/P bpb

#### Características técnicas

#### Configuración

Tipo de conmutación / variante Con posición 0

#### Compatibilidad

iftttsupportavailable No

#### Principales características eléctricas

Tensión nominal 250 V

Tensión nominal 250 V AC

Corriente nominal 10 A

#### Corriente eléctrica

Corriente de conmutación 10 AX

#### Dimensiones

Profundidad 56 mm

Altura 71 mm

Ancho 71 mm

#### Materiales, acabados, colores

Color blanco

Color RAL RAL 9010 - Blanco puro

Material Plástico+Metal

#### Conexión

Tipo de conexión Con terminales roscados

#### Utilizar

differentiationfeature2web Botón giratorio

#### Seguridad

Índice de protección IP IP20

#### Identificación

Serie Serie 1930, Serie 1930 Porzellan made by Rosenthal,  
Serie Glas, Serie R.classic