



38112145

Interruptor rotativo para persianas, 1 polo, R.CLASSIC, negro, brillo

Características técnicas

Arquitectura

Montaje Empotrado

Configuración

Tipo de conmutación / variante Con posición 0

Compatibilidad

iftttsupportavailable No

Principales características eléctricas

Tensión nominal 250 V

Tensión nominal 250 V AC

Corriente nominal 10 AX

Corriente eléctrica

Corriente de conmutación 10 AX

Dimensiones

Profundidad 58 mm

Altura 71 mm

Ancho 71 mm

Materiales, acabados, colores

Color negro intenso

Color RAL RAL 9005 - Negro intenso

Material Plástico+Metal

Superficie brillante

Conexión

Tipo de conexión Con terminales roscados

Utilizar

differentiationfeature2web Botón giratorio

Seguridad

Índice de protección IP IP20

Conformidad con REACH Sí

Conforme con RoHS Sí

Identificación

Serie principal de diseño SERIE R.CLASSIC