



38122189

**Interruptor rotativo para persianas, 2 polos, R.CLASSIC, blanco polar, brillo**

**Características técnicas**

**Arquitectura**

Montaje Empotrado

**Configuración**

Tipo de conmutación / variante Con posición 0

**Compatibilidad**

iftttsupportavailable No

**Principales características eléctricas**

Tensión nominal 250 V

Tensión nominal 250 V AC

Corriente nominal 10 AX

**Corriente eléctrica**

Corriente de conmutación 10 AX

**Dimensiones**

Profundidad 58 mm

Altura 71 mm

Ancho 71 mm

**Materiales, acabados, colores**

Color blanco

Color RAL RAL 9010 - Blanco puro

Material Plástico+Metal

Superficie brillante

**Conexión**

Tipo de conexión Con terminales roscados

**Utilizar**

differentiationfeature2web Botón giratorio

**Seguridad**

Índice de protección IP IP20

Conformidad con REACH Sí

Conforme con RoHS Sí

**Identificación**

Serie principal de diseño SERIE R.CLASSIC